




*Ylälaatikko myydään erikseen

Puhdistaminen

Pehmeällä kankaalla tai paperilla ja lievästi emäksisellä puhdistusaineella; vaikeimmat tahrat voidaan poistaa alkoholia sisältävällä puhdistusaineella.

Materiaali-info

Standardin EN 312:2003 vaatimukset täyttävä kalustelevy.


Formaldehydilukku: Class E1 EN 312:2003

Pintamateriaaliluokitus: M1 rakennusmateriaalin päästöluokka.

Valmistaja

Rintaluoma Oy
Huonekalutehdas
www.rintaluoma.fi

Yhteydenotot ja kysymykset
asiakaspalvelu@rintaluoma.fi



Huom. Kuvassa Smart Senkki 135

Smart vedin 160
2 kpl
H1079

Smart vedin 32
2 kpl
H1080

Pohjanpidike
4 kpl
H1114

Minifix tappi
8 kpl
H1044-1

Minifix hela
8 kpl
H1044-2

Vedinruuvi M4x20
8 kpl
H1045

Turvanauha
1 pss
H1113

Liukukisko
4 kpl
H1100

Puuruuvi 5x25
6 kpl
H1043

Euruuvi 5,8x8
8 kpl
H1048

Laatikonruuvi M4x9
4 kpl
H1045

Hyllynkannake
8 kpl
H1097

Saranapussi
2 pss
H1065


Smart-jalka
6 kpl
H1141

Naulapussi
2 pss
H1091

Liima
1 kpl
H1092

SMART 90 LAATIKKO

KASAUSOHJE 3/6





L1




Minifix tappi
2 kpl
H1044-1

Pohjanpidike
2 kpl
H1114




L2



Minifix hela
2 kpl
H1044-2

L3



Smart vedin
1 kpl
H1079

Vedinruuvi M4x20
2 kpl
H1045


SMART SENKKI 180

KASAUSOHJE 4/6

1



Minifix tappi
4 kpl
H1044-1




2




Ylälaatikon liukukiskon reiät
(laatikko myydään erikseen)

Liukukisko
4 kpl
H1100

Euroruuvi 5,8x8
8 kpl
H1048



3



4







Minifix hela
4 kpl
H1044-2

Puuruuvi 5x25
6 kpl
H1043

Smart-jalka
6 kpl
H1141

Hyllynkannake
8 kpl
H1097






Säätö pystysuunnassa:
Avaa kaikkien saranoiden
kiinnitysruuveja (1).
Nosta tai laske ovea ja
kiristä ruuvit huolellisesti

Säätö syvyysuunnassa:
Avaa lukitusruuvia (2).
Korjaa oven asentoa.
Kiristä lukitusruuvi (2).

Säätö vaakasuunnassa tai kallistus
Avaa lukitusruuvia (2).
Korjaa oven asentoa säätöruuvista (3).
Kiristä lukitusruuvi (2).



Laatikonruuvi M4x9
2 kpl
H1045

